

品番 : EA756CB-60

品名 : x2.6/118x 65mm ハンドルーペ



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0686ページ		



仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	2031
倍率	2.6倍	レンズサイズ	100×50mm
全長	230mm	レンズ	PXM光学樹脂製
折りたたみ時	118×65×22mm	脚の長さ	53mm
重量	150g	目とレンズの適正距離	25cm
Dpt.	6.3	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)

非球面レンズ

手持ち、置き型両用設計

レザーケース付

手で持つことも、置いて見ることもできるルーペ

座ったままの楽な姿勢で覗き込めます。

大きなレンズのルーペをお探しの方に

「脚」をたためば手持ちルーペに

ゆがみの少ない非球面レンズ採用本体に「目とレンズの適正距離」を表示

※目とレンズの適正距離を守って使用してください

傷が付きにくく、明るく拡大します。

折りたたみ式脚組込(2段角度調節可能)

セラミックハードコート(引っかき傷がつきにくい)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.