

品番：EA756FP-51

品名：x2.0x4.0/100mm スタンドルーペ(LEDライト付)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0693ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LPE-01BK
LED	4灯	サイズ	W133×D90×H330mm レンズ/約10cm
材質	レンズ/アクリル	取り付け天板厚	約2cmまで
電源	単四乾電池2本(別売)、もしくはUSB電源	電池寿命	約3~4時間(単四乾電池2本使用)
倍率	メインレンズ/2倍 小型レンズ/4倍	付属品	据置用スタンド部品×1、給電用ケーブル(約65cm)×1、取扱説明書

自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。

直径10cmの大型レンズなので、広範囲を見やすく拡大できます。

机などに置いたまま作業ができるスタンド機能付きで、アーム部分はフレキシブルに動かすことができ、レンズを見えやすい位置に調整できます。

メインレンズは拡大率2倍、小型レンズは拡大率4倍で見えるものによって使い分けることができます。

アーム型LEDを搭載しているので、手をピンポイントで明るく照らすことができます。

机などに固定できる便利なクリップ付きです。

電源は単四乾電池2本もしくはUSBポートの2WAY給電です。
※電池は付属していません。

重量(g)

210

代替品



品番 EA756TS-46A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.