

品番 : EA756TB-7

品名 : x1.75/φ120mm 拡大鏡(LED照明付)



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0693ページ		



### 仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-37RLW
倍率	1.75倍	レンズ径	120mm
セード	φ170mm	アーム長	最長740mm(370+370)
クランプサイズ	55mmまで	重量	1.5kg
材質	鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ	カラー	ホワイト
取付方法	クランプ	電源	ACアダプター(付属)
電圧	100V専用	光源	LED球21灯
光色(LED)	昼白色	色温度(K)	5000
演色性(Ra)	90	調光	ソフトスタート調光
光源仕様	LED 7.5W	ルーメン	470
消費電力(LED)	7.5W	固有エネルギー消費効率(LED)	62.6lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1050Lx
機能	・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)		

・ラストメモリー機能(次の点灯時には  
前回点灯時の設定の明るさになりま  
す。)

白熱灯60W相当

ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかりと見たい時に最適。

レンズをのぞいて作業する時に使い勝手の良い上側配置スイッチ

Ra90の高演色LEDで色が正しく見える

軽い力でどこでも止まる、新インナーสปリングアーム

レンズの周囲にLEDを配置した無影設計

使いやすさを重視し、ゆがみを軽減したレンズ(倍率:1.75、集光距離:約300mm)

太陽光の集光により火災を防ぐためのレンズキャップ付属

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.