


品番：EA756TC-2B

品名：x10 / 85mm 照明付拡大鏡



販売価格	90,600円(税抜)／99,660円(税込)		
カタログ価格	90,600円(税抜)／99,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オーツカ光学	型番	SKKL-B
倍率	10倍	レンズ径	85mm
光源	LED球 40灯	電源	AC100V
ベースサイズ	188×320mm	全長	330mm
重量	1.9kg(レンズ含まず)	支柱	φ16×230mm
横棒	φ13×140mm	サイズ	260(W)×450(D)×160(H)mm
消費電力	9W	調光機能	無
ヘッドサイズ	φ230mm	ACアダプタサイズ	96×44×29mm(電線含まず)
ACアダプタ重量	300g(電線含む)	使用温度範囲	5～35℃
防水・防塵等級	IP20(屋内使用に限る)		
ガラスレンズ			
テーブルスタンド式			
消費電力を従来の約65%に削減。			
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。			
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。			

作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。

代替品

	品番 EA756TS-46A コメント 倍率2.5倍
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.