


品番：EA756TE-1

品名：x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,400円(税抜) / 62,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,400円(税抜) / 62,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/03 07:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------|----------|---------------|
| メーカー | オーツカ光学 | 型番 | ENVL-F |
| 倍率 | 2倍 | レンズ径 | 130mm |
| 光源 | LED球 40灯 | 電源 | AC100V |
| アーム長 | 1000mm | クランプサイズ | 15~60mm |
| 重量 | 2.0kg(レンズ含まず) | 消費電力 | 9W |
| 調光機能 | 100 ~ 10% | ヘッドサイズ | φ 230mm |
| ACアダプタサイズ | 96×44×29mm(電線含まず) | ACアダプタ重量 | 300g(電線含む) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 防水・防塵等級 | IP20(屋内使用に限る) |

ガラスレンズ

ビニール製ロゴ入りレンズカバー付

LEDライト付

フリーアーム・クランプ取付式

自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。

フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。

調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。

ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。

ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

代替品



品番 EA756TB-7
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.