

品番 : EA757AD-122

品名 : x10/25mm 双眼鏡(防水・防曇)



販売価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1964ページ		

仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	トラベライトEX 10X25 CF
倍率	10倍	対物レンズ有効径	25mm
最短合焦距離	2.8m	実視界	5.0°
見掛視界	47.2° 見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。	1000mにおける視界	87m
ひとみ径	2.5mm	アイレリーフ	15.9mm
明るさ	6.3	眼幅調整範囲	56~72mm
サイズ	116(W)×56(D)×102(H)mm	重量	365g
防水性能	2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません。)	付属品	ケース、ストラップ付属

携帯性に優れた軽量・コンパクトボディ。

本体内部に窒素ガスを充填した全天候防水型双眼鏡なので、突然の雨や水しぶきにも安心。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味。

接眼目当ては扱いやすいターンズライド方式。

視度調整リングは、視度がずれにくいクリックストップ機構。

レンズ・プリズムにエコガラスを採用し、環境にも配慮。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.