品番: EA757AD-124

品名: x10/30mm 双眼鏡(防水)



販売価格	37,000円(税抜)/40,700円(税込)				
カタログ価 格	37,000円(税抜)/40,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 16:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					



















仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	PROSTAFF P7 10x30
倍率	10倍	対物レンズ径	30mm
最短合焦距離	2.5m	実視界	6.6°
明るさ	9.0	サイズ(mm)	130×52×125
重量	470g	付属品	接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ス トラップ
見掛視界	59.9°	1000mにおける視界	115m
ひとみ径	3.0mm	アイレリーフ	15.4mm
眼幅調整範囲	56-72mm	防水性能	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。

すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。

水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。

視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。

防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。

手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。

グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.