

品番 : EA757AD-126A

品名 : x10/42mm 双眼鏡(防水・防曇)



販売価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
カタログ価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	PROSTAFF P7 10x42
倍率	10倍	対物レンズ径	42mm
最短合焦距離	3.0m	実視界	7.0°
見掛視界	62.9°	1000mにおける視界	122m
ひとみ径	4.2mm	明るさ	17.6
アイレリーフ	15.7mm	サイズ	130(W)×55(D)×150(H)mm
重量	600g	カラー	ブラック
眼幅調整範囲	56-72mm	防水性能	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。
付属品	接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ		

広い範囲を見渡せる見掛視界62.9°の広視界タイプ

明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング

撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。

視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。

防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心。

手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディ

グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディ

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ

接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンズライド方式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.