

品番 : EA757AD-133

品名 : x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇)



販売価格	390,000円(税抜) / 429,000円(税込)		
カタログ価格	390,000円(税抜) / 429,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1964ページ		



#### 仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	18x70IF WP WF
倍率	18倍	対物レンズ径	70mm
最短合焦距離	81.0m	実視界	4°
明るさ	15.2	サイズ(mm)	234(W)×91(D)×293(H)
重量	2065g	付属品	目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ
ひとみ径	3.9mm	アイレリーフ	15.4mm
1000mにおける視界	70m	見掛視界	64.3°
眼幅調整範囲	56-72mm	防水性能	2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。

本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。

見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。

窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.