

品番 : EA757AD-29A

品名 : x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)



販売価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2005ページ		



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	アキュロンA211
倍率	10~22倍	対物レンズ径	50mm
最短合焦距離	15m	実視界	3.8°
1000m先の視界	66m	見掛視界	36.7°(38.0°) 見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。()内は従来表記数値。
アイレリーフ	8.6mm	明るさ	25.0
ひとみ径	5.0mm	眼幅調整範囲	56~72mm
最大開時サイズ	197×197mm	重量	960g
付属品	ケース、ストラップ付		

実視界、見掛視界、1000m先の視界、ひとみ径、明るさ、アイレリーフの値は、10倍時になります。

接眼レンズに非球面レンズを採用し、歪みが少なく視野周辺までシャープな見え味。

多層膜コーティングを施した大きな対物レンズにより、明るく鮮明な視界を実現。

手に馴染みやすい、ラバーコートボディ。

接眼目当てに扱いやすいクリック付きターンズライド(回転繰出し)方式を採用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.