

品番 : EA757AD-44A

品名 : x10/25mm 双眼鏡



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2005ページ		



仕様

メーカー	ビクセン(Vixen)	型番	アトレック2 HR10×25WP
倍率	10倍	対物レンズ径	25mm
最短合焦距離	1.2m	実視界	6.0°
明るさ	6.3	サイズ(mm)	109×119
重量	360g	プリズム材質	BaK4
コーティング	PFMマルチコート	見掛視界	55.3°
1000m先視界	105m	ひとみ径	2.5mm
アイレリーフ	15mm	眼幅調整範囲	57~75mm
PFMコート	PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。		

ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付

軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡

携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。

長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。

雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。

屋根(=ダハ／独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。

アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.