

品番：EA757AD-53

品名：x10/25mm 双眼鏡



販売価格	19,400円(税抜)／ 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/05/31 15:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2005ページ		



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	スポーツスターEX10x25DCF
倍率	10倍	最短合焦距離	3.5m
対物レンズ径	25mm	実視界	6.5°
見掛け視界	65.0°	1000mにおける視界	114m
ひとみ径	2.5m	明るさ	6.3
アイレリーフ	10.0mm	眼幅調整範囲	56～72mm
サイズ	114(W)×103(H)mm	重量	280g

●特 長 ・本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。
・見掛け視界が65.6°(8x)、65.0°(10x)の広視界タイプ。
・接眼目当てに扱いやすいターンスライド方式を採用。
・2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプで、携帯に便利。
・スポーツ観戦、旅行、アウトドアなどにおすすめ。

●機 能 ダハプリズム式
正立プリズムにダハ(ドイツ語で「屋根」という意味)プリズムを使用した双眼鏡。
接眼・対物レンズの光軸が一直線に設計できる為、小型で軽量です。
CF式(センターフォーカス/中央繰出し式)
中央のピントリングを回すと左右同時にピント合わせが出来る為、操作性に優れています。

多層膜コーティング
明るさを左右するレンズコーティング。
多層膜コーティングが施されたものは、光の損失が極めて少ない為、より鮮明な視界が得られます。

広視界タイプ

見掛視界が65°以上ある双眼鏡です。

動きの激しいスポーツ観戦やバードウォッチングなどに便利。

同じ倍率でも、より広い実視界が得られます。

防水型

本体内部に窒素ガスを充填。

風雨や飛沫で濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。

但し、水中での使用は出来ません。

ラバーコート

ボディをラバーで覆ったタイプで、耐衝撃性に優れています。

手にもしっとりなじみ、持ちやすくなっています。

代替品



品番 EA757AD-72B

コメント 変更点:メーカー、形状、性能等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.