

品番：EA757AD-54A

品名：x 8/42mm 双眼鏡



販売価格	24,900円(税抜)／27,390円(税込)		
カタログ価格	24,900円(税抜)／27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/03 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2005ページ		



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	ACULON A211 8x42
倍率	8倍	対物レンズ径	42mm
最短合焦距離	5m	実視界	8°
見掛視界	58.4°(64°) 見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。()内は従来表記数値。	1000m先の視界	140m
ひとみ径	5.3mm	アイレリーフ	12mm
明るさ	28.1	眼幅調整範囲	56〜72mm
最大開時サイズ	145×185mm	重量	755g
付属品	接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ		

- 接眼レンズに非球面レンズを採用し、歪みが少なく視野周辺までシャープな見え味。
- 多層膜コーティングを施した大きな対物レンズにより、明るく鮮明な視界を実現。
- 手に馴染みやすい、ラバーコートボディ。
- 接眼目当てに扱いやすいクリック付きターンスライド(回転繰出し)方式を採用。
- シンプルな操作性と、スタイリッシュな外観デザイン。

好奇心旺盛なライフスタイルの中に、感動的な世界と出会う喜びが新たに生まれます。
バードウォッチングやネイチャーウォッチングに。
キャンプや登山、フィッシングなどのアウトドアに。
野球やサッカーなどのスポーツ観戦に。また野外コンサートにも。
ポロプリズム式…イタリア人のポロにより発明されたポロプリズムを使用した双眼鏡。プリズムのすべての反射面で全反射するため光の損失がなく、明るい視界を実現します。
CF式…ピントを合わせる機構が中央繰出し（CF:Center Focus）式の双眼鏡。中央のピントリングを回すと左右同時にピント合わせができるため、操作性に優れています。
非球面レンズ…視野周辺部まで歪みを軽減し、よりシャープな見え味を実現します。
多層膜コーティング…光の透過率を高める多層膜コーティングが施されています。
ラバーコート…ボディーをラバーでおおったタイプ。手にしっくりとなじみ、持ちやすくなっています。

代替品

	品番 EA757AK-1
	コメント 変更点:各仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.