

品番 : EA757AD-63

品名 : x10/50mm 双眼鏡



販売価格	90,700円(税抜)／99,770円(税込)		
カタログ価格	90,700円(税抜)／99,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1964ページ		



#### 仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	10x70IF防水型HP
倍率	10倍	対物レンズ有効径	70mm
実視界	5.1°	見掛視界	48.0°
1000mにおける視界	89m	ひとみ径	7.0mm
明るさ	49.0	アイレリーフ	15.0mm
最短合焦距離	50.0m	重量	1985g
高さ	304mm	幅	234mm
眼幅調整範囲	56~72mm	防水性能	2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)
付属品	目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ		

大口径レンズにより、明るい視界を実現。

見やすいロングアイレリーフ。

窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。

ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。

ヨットやクルーザー、水辺でのスポーツに。

航海、船舶、観測などの業務使用に。

ポロプリズム式…イタリア人のポロにより発明されたポロプリズムを使用した双眼鏡。プリズムのすべての反射面で全反射するため光の損失がなく、明るい視界を実現します。

IF式…ピントを合わせる機構が単独繰出し(IF:Individual Focus)式の双眼鏡。左右それぞれの接眼部にある視度調整リングを回して片目ずつピントを合わせます。構造上、気密性を保持しやすく防水型に適しています。

ロングアイレリーフ…アイレリーフが15mm以上のハイアイポイントタイプ。メガネをかけたままでケラレのない視野が得られます。

防水型…突然の雨や水しぶきがかかっても安心な防水構造。窒素ガスが充填されたものは、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.