

品番 : EA757AD-94

品名 : x10/30mm 双眼鏡(手振れ防止)



販売価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/28 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1965ページ		



仕様

メーカー	ケンコー・トキナー(Kenko)	型番	VCスマート 10×30 Cellarto WP
倍率	10倍	対物レンズ径	30mm
最短合焦距離	3.5m	実視界	5.2°
明るさ	9	サイズ(mm)	147(W)×51(D)×124(H)
重量	533g	付属品	動作確認用電池、ポーチ、ストラップ
電源	単三型電池×1(付属)	ひとみ径	3.0mm
1000m先の視野	90.8mm	アイレリーフ	15.0mm
見掛け視界	48.8°	眼幅調整範囲	54~74mm
防振角	±3°	コーティング	フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート
防水性能	完全防水設計	材質	本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂 本体カバー:ABS樹脂 目当てラバー:NBR 転輪ラバー:ABS樹脂
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

双眼鏡がおかれている"揺れ"の状況を双眼鏡本体が感知し、自動で迅速に最適なモードに切り替え、大切な鑑賞時間・観測時間をより高精細でより快適に、そしてより大きな感動を得るサポートをします。

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。

すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる “フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。

握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。

電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。

駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。

スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。

コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。

屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心の日本製。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.