品番：EA757AF-4A

品名：x 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)

販売価格	68,200円（税抜）／ 75,020円（税込）			
カタログ価格	68,200円（税抜）／75,020円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/01 01:48現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2006ページ			

仕様

メーカー	キヤノン（Canon）	型番	8×20IS
倍率	8倍	対物レンズ径	20mm
電源	リチウム電池 CR123A×1個(付属)	最短合焦距離	2m
実視界	6.6°（1000mにおける視界115m）	明るさ	6.25
アイレリーフ	13.5mm	サイズ	118×142×69㎜
重量(g)	約420g（電池別）	眼幅調整範囲	56mm～72mm
標準付属品	ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ	手ブレ補正	レンズシフトによる光学補正方式
広周波帯域対応・シフト方式の手ブレ補正機構			
手ブレ補正・最長約12時間連続使用の省エネルギー設計 ※使用する電池の銘柄や温度によって異なります。			
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーディング			
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.