

品番 : EA757AG-36A

品名 : x10/25mm 双眼鏡(手振れ防止/コンパクト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 118,400円(税抜) / 130,240円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 118,400円(税抜) / 130,240円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/18 00:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1964ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |         |                              |
|--------|--|---------|------------------------------|
| メーカー   | ニコン(Nikon)                             | 型番      | STABILIZED10x25S             |
| 倍率     | 10倍                                    | サイズ(mm) | 103×117                      |
| 対物レンズ径 | 25mm                                   | 最短合焦距離  | 3.0m                         |
| 電源     | アルカリ単3形電池(LR6)×2本<br>またはニッケル水素単3形電池×2本 | 重量      | 405g(電池を除く)                  |
| 実視界    | 5.4°                                   | アイレリーフ  | 14mm                         |
| 射出瞳径   | 2.5mm                                  | 眼幅調整範囲  | 56~75mm                      |
| 明るさ    | 6.3                                    | 付属品     | ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本 |

手ブレによる視界の揺れを約80%低減。

連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。

405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。

手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディを採用。

カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。

ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。

電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。

電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。

全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。

補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。

コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらも素早いピント操作が可能。

接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。

#### 代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA757AD-94</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p> |
|---|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.