

品番 : EA757AG-72B

品名 : x10/25mm 双眼鏡(スモーキーグレー)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



落ち着いたカラーと、迫力のクリアな視界

仕様

メーカー	ビクセン(Vixen)	型番	コールマン H10×25(スモーキーグレー)
倍率	10倍	対物レンズ径	25mm
最短合焦距離	3m	実視界	5.5°
明るさ	6.3	見掛視界	51.3°(JIS B7157:2003準拠)
1000mにおける視界	96m	ひとみ径	2.5mm
アイレリーフ	15mm(ハイアイポイント)	眼幅調整範囲	43~72mm
カラー	スモーキーグレー	サイズ	121×80mm
重量	300g	プリズム材質	BK7
コーティング	フーリーマルチコート	防水性	無
付属品	ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ	三脚取付	不可

アウトドア用品ブランドのコールマンとのコラボレーション商品

アウトドアシーンに溶け込む、上質なアースカラーをまとった10倍双眼鏡。

レンズ全面のコーティングが光の透過率を高め、遠くの対象のディテールまで鮮明に捉えます。

快適な視界を約束する、ハイアイポイント設計。長時間の観察でも目が疲れにくい。

メガネをかけたままでも視野が欠けることなく、隅々までクリアな視界をお楽しみいただけます。

見口(アイカップ)を回転させることで、簡単に接眼レンズ面から瞳までの長さを調整できる機構を装備。

裸眼や眼鏡併用など、使用者のスタイルに合わせて最適な目の位置を固定でき、長時間の観察でも疲れにくい。

軽量ボディ & コンパクトサイズ(重さわずか300g、長さ約12cm)

堅牢なアルミ合金ボディ、多少の衝撃にもタフさを発揮。有効径25mmのクリアな視界を、どこへでも気軽に持ち運べます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.