品番: EA757DB-16A

品名:16-48倍 フィールドスコープ(三脚付)



販売価格	64,300円(税抜) / 70,730円(税込)				
カタログ価 格	64,300円(税抜)/70,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 17:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2004ページ				













仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	PROSTAFF3
倍率	16~48倍	対物レンズ有効径	60mm
実視界	2.3°%	見掛け視界	35.6°(36.8°) %
1000m先における視界	40m※	ひとみ径	3.8mm※
明るさ	14.4%	アイレリーフ	19.0mm※
最短合焦距離	10.0m	サイズ(長さ×幅)	313×74mm(本体のみ)
重量	620g		

※の仕様は16倍時(最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合)

三脚、キャリーバック付

16~48倍ズームレンズー体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ

レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。

本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造

手に馴染みやすい、ラバーコートボディー

めがねを掛けたままでも見やすい、ハイアイポイント設計(16倍時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.