

品番：EA757DB-22

品名：x20-60/65mm フィールドスコープ(傾斜型)



販売価格	109,000円(税抜) / 119,900円(税込)		
カタログ価格	109,000円(税抜) / 119,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2033ページ		



仕様

形式	ポロプリズム45°傾斜型	倍率	20倍-60倍
対物レンズ	有効径65mm	最短合焦距離	約5m
実視界	2.1°-1°	明るさ	10.2-1.2
重量	スコープ:1.070g アイピース:240g	サイズ(W×D×H)mm	スコープ:85×270×120 アイピース:(長さ)88×(外径)50mm
ひとみ径	3.2mm-1.1mm	アイレリーフ	11mm-15mm
取付径	31.7mm	ねじ径	1/4"
防水性	JIS保護等級6級相当、水洗い防水形 (1m防水:水中使用不可)	付属品	対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、ケース、アイピース

長時間の使用でも疲れにくいアングル(傾斜型)スコープ。目標物が上方にある観察にも最適。

対物レンズ口径65mmのコンパクトタイプ。持ち運びにも便利な小型・軽量スポッティングスコープです。

対物レンズにED(特殊低分散)ガラスを使用したほか、すべての光学系を改良し像性能を向上させています。

フォーカシングノブは本体上部の中央に配置。左右の利き腕に関係なく、素早くスムーズにピント合わせができます。

雲台の動きが滑らかなビデオ用三脚(EA759EX-121、EA759EX-47C)への取付がおすすめです。

