

品番：EA757X-47

品名：7倍 単眼鏡



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,400円(税抜) / 38,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,400円(税抜) / 38,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/05/15 06:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

仕様

| | | | |
|--------|--|-------------|----------------|
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | モノキュラーHG 7x15D |
| 倍率 | 7倍 | 対物レンズ径 | 15mm |
| 最短合焦距離 | 0.8m | 実視界 | 6.6° |
| 明るさ | 4.4 | サイズ(mm) | 71×30 |
| 重量 | 75g | 付属品 | ケース、ストラップ |
| 見掛視界 | 44.0° ※ISO 14132-1:2002に基づいた見掛視界の新表記数値。 | 1000mにおける視界 | 115m |
| ひとみ径 | 2.1mm | アイレリーフ | 12.0mm |

ポケットにおさまる手のひらサイズ。気軽にどこへでも持ち歩け、使いたい時にサッと取り出せるので大変便利です。

旅行、タウンウォッチング、そしてゴルフに。活躍のフィールドはあなた次第。個性的なデザインと確かな性能でサポートします。

美術館・博物館での鑑賞に最適な、最短合焦距離0.8m

高い光学性能により、明るくクリアな視界を実現。

外観に金属素材を使用した高級感のあるデザインです。

光の透過率を高める多層膜コーティングが施されています。

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA757X-47A</p> <p>コメント 違い:最短合焦距離、倍率</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.