

品番 : EA757ZA-12G

品名 : 6.4-732/x6,x12 レーザー距離計



販売価格	68,900円(税抜) / 75,790円(税込)		
カタログ価格	68,900円(税抜) / 75,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/18 21:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0711ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PowerShot GOLF
ブランド名	POWERSHOT	測定範囲	約7.0yd.~800yd./約6.4~732m (測距対象物まで) ※測距対象や環境によっては測距範囲が制限されることがある
倍率(倍)	約6倍/12倍(約410/820mm時) ※820mmはデジタルズーム	対物レンズ径	約13.1mm
測定精度	7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m) 100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m) ※直線距離測定時、キヤノン試験基準による ※PowerShot GOLFは簡易距離計のため、測距結果は公的な証明などに使用不可	レーザークラス	IEC60825-1:Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10: Class I Laser Product
電源	リチウムイオン電池(内蔵型)USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上。	サイズ	31.0(W)×58.9(D)×91.2(H)mm
重量(g)	約151g/約150g(メモリーカード含む/本体のみ)	インターフェース	有線:USB Type-C
表示ステップ	加減算距離(上段):0.5yd./0.5m 直線距離(下段):0.5yd./0.5m	充電時間	約2時間30分

防水性能	IPX4相当	焦点距離(35mm換算)	51mm(約410mm相当)
F値	F3.9	有効画素数	最大約1100万画素
センサーサイズ	1/3型CMOSセンサー	オートフォーカス	コントラスト検出方式
電子ビューファインダー	型式 OLEDカラービューファインダー 画面サイズ 0.39型 ドット数 約236万ドット	動画	動画記録サイズ フルHD: 1920×1080 ※動画記録サイズの変更不可 ※約820mm相当(35mm判換算)時はデジタルズームのため画質が低下する一回の撮影上限時間 59秒 NTSC設定時:30.00fps/24.00fps、PAL設定時:25.00fps
記録メディア	microSD/microSDHC/microSDXC メモリーカード ※UHS- I 対応	静止画撮影可能枚数	約200枚
映像表示可能時間	約1時間40分	露出補正	±3段(1/3段ステップ)
手ブレ補正	レンズシフト方式	機能	手ブレ補正機能/ピンロック・連続測距機能/連続測距機能/スローブ機能/バイブレーション機能
付属品	ケース ※メモリーカード、電源アダプター、インターフェースケーブル、ストラップは付属していません。		

小型・軽量ボディに手ブレ補正機能、ズーム機能、撮影機能を搭載。

正確な測距をサポートし、プレーの振り返りを可能にするゴルフ用レーザー距離計。

EVF(電子ビューファインダー)を採用し、クリアな視界で円滑な測距が可能。

ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えができるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。

測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが行えます。

ティーショット時やセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。

気になった事などを動画撮影時にメモ代わりにする音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。

ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。

付属のケースはベルト装着が可能のため、さっと取り出して、さっとうことが可能です。

ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.