品番：EA757ZA-13C

品名：5- 600m/X6 レーザー距離計

販売価格	17,600円（税抜）／ 19,360円（税込）		
カタログ価格	17,600円（税抜）／19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/28 22:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	ケンコー・トキナー（Kenko）	型番	Winshot KLR-600M
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
ブランド名	Winshot	測定範囲	5～600m（6～656yd）
倍率(倍)	6	対物レンズ径	16mm
測定精度	±1m / yd.（50m / yd.未満） ±2m / yd.（50m / yd.以上）	レーザークラス	Class 1 laser product（IEC 60825-1:2014）
電源	CR2リチウム電池×1本（付属）	サイズ	42(W)×110(L)×70(H)mm
重量	約169g(付属品含まず)	ひとみ径	2.7mm
実視界	5.6°	アイレリーフ	16.5mm
視度調整範囲	±5D	レーザー光波長	905nm
表示ステップ	1m / yd.単位	動作温度	0℃～+40℃
付属品	ポーチ、レンズクロス		
最大600m先までの距離が計測可能なゴルフ用レーザー距離計。			
計測ボタンを軽く押すだけで瞬時に距離を測れます。			
直線距離に加え、高低差をふまえた打つべき距離の目安、角度を計測できます。			

計測ボタンを押し続けると連続距離測定が可能です。池やバンカーの手前と奥までの距離を一気に測れるので便利です。ボタンを押しっぱなしで測定できるので手ブレを軽減できます。
小型・軽量で携帯に便利。ラバー外装を施したスタイリッシュなボディで、片手でしっかりとホールドできます。
アイレリーフ16.5mmのハイアイポイント設計。眼鏡をかけたままでもケラレることなく視野全体を見ることができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.