

品番：EA757ZA-41

品名：3- 600m/X6 レーザー距離計



販売価格	35,900円(税抜) / 39,490円(税込)		
カタログ価格	35,900円(税抜) / 39,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0721ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	N600A
測定精度	±1m以内(5~600m)	レーザークラス	1
電源	CR2×1個(付属)	サイズ	45(W)×125(D)×77(H)mm
重量	178g	測定範囲	3~600m
倍率	6倍	対物レンズ径	22mm
測定機能	直線距離・速度・高度/距離・角度/距離	付属品	ベルトポーチ、レンズクロス

計測可能直線距離は5~600m(5.5~656ヤード)

距離単位の表示はメートル/ヤード切替式

測定結果の液晶表示は8秒間

防滴構造(IP65)

目に見えない安全な赤外線レーザー光(クラス1)を使用

小型・軽量で握りやすいデザイン

オートパワーオフ機能付き

※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.