

品番：EA757ZA-61

品名：0-1,000m/X7 レーザー距離計



販売価格	184,000円(税抜)／202,400円(税込)		
カタログ価格	184,000円(税抜)／202,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/13 15:00現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

測定精度	0.2～1m(条件による)	レーザークラス	1(アイセーフ)
防滴構造 (IP54)			
電源	単3電池×2本、 またはニッカド・リチウム電池×2本 もしくはCRV3リチウム電池×2本 (全て別売)	サイズ	50(W)×120(D)×90(H)mm
重量	285g	付属品	専用ケース、ストラップ
測定モード	直線距離(傾斜距離)、 水平距離、 垂直距離、 傾斜角度、 目標物の高さ		
多機能なレーザー測定機を携帯できます。			
Buletooth機能対応			
測定範囲	0～1000m	倍率	7倍
対物レンズ径	25mm		
多機能計測			

代替品



品番 EA757ZA-10E
コメント 変更点:測定範囲

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.