

品番：EA757ZA-62

品名：1-1,750m/X4 レーザー距離計



販売価格	112,000円(税抜)／123,200円(税込)		
カタログ価格	112,000円(税抜)／123,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/11 08:29現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

測定精度	0.5～1m	レーザークラス	1（アイセーフ）
防水防塵性IP54			
電源	CR123A×1個（付属）	サイズ	50（W）×115（D）×100（H）mm
重量	220g	付属品	専用ケース、ストラップ
測定モード	直線距離（傾斜距離）、 水平距離、 垂直距離、 傾斜角度、 目標物の高さ	用途	建設・電設業全般にわたる多様な距離測定、通信設備業、建築設計士、土木設計士、不動産鑑定、森林業、地学、鉄道
多機能なレーザー測定機を携帯できます。			
測定範囲	0～1750m	倍率	4倍
対物レンズ径	20mm		
多機能計測			

代替品

	品番	EA757ZA-71
	コメント	変更点:測定範囲、倍率、レンズ径



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.