


品番：EA757ZA-63B

品名：5-1,189m レーザー距離計(6倍)



販売価格	36,400円(税抜)／40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜)／40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
測定範囲	5～1189m	倍率(倍)	6
対物レンズ径	20mm	測定精度	±1メートル(181～1189m)
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)	電源	CR2乾電池×1本(付属)
サイズ	37(W)×108(D)×70(H)mm	重量	169g
最大表示可能距離	1300m	ボディ設計	単眼縦型
測定プロセッサー	デジタルマイクロプロセッサー	ひとみ径	4mm
防水性能	IPX4(生活防水)	測定モード	スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
付属品	専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池		
角度(±70)、水平距離(5～900m表示可能)			
傷・水・汚れからレンズを保護するEXOバリアプロテクション			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.