

品番：EA757ZA-66

品名：5-1600m レーザー距離計



販売価格	153,300円(税抜)／168,630円(税込)		
カタログ価格	153,300円(税抜)／168,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0721ページ		



仕様

測定範囲	5～1600m	対物レンズ径	42mm
電源	CR2乾電池×1個(付属)	サイズ	180(W)×137(D)×58(H)mm
重量	992g	表示単位	0.1m
測定精度	±1m	レーザークラス	1クラス(アイセーフ)
ディスプレイ	アクティブシンクディスプレイ	倍率(倍)	10
最大表示可能距離	1800m	レンズ仕様	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカシング、EXOバリアプロテクション
測定プロセッサー	デジタルマイクロプロセッサー	水平距離	○※ハンティングARCモード
角度	○(±70°)	付属品	専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
材質	樹脂	防水保護等級	IPX7

双眼鏡型レーザー距離計。

独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。

双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.