

品番：EA758-60

品名：非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ-発電/ラジオ付)



販売価格	7,750円(税抜)／8,525円(税込)		
カタログ価格	7,750円(税抜)／8,525円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2124ページ		



仕様

サイズ(W×D×H)mm	53×157×74	電源	手廻し(充電池内蔵)、ソーラー充電、単4電池×3本(別売)
重量	310g	付属品	ストラップ、USB充電ケーブル付
材質	ABS、PC、PVC	動作時間	ラジオ:約8～10時間 懐中電灯、読書灯:約16～20時間
定格出力	5.1A 700mA	消費電力	3W(最大)
充電時間	USB:約4時間 ソーラー:約70時間 手廻し:約7時間(130～150回転/分)	端子	入力:micro USB 出力:USB-A
ラジオ受信周波数	AM:520～1710kHz FM:76～108MHz	懐中電灯	形式:LED 照射効率:1W
読書灯	形式:LED(4基) 照射効率:1W	防水性能	IPX-3
FM/AMラジオ			
LEDライト付			
手廻し/ソーラー蓄電ラジオ・懐中電灯・蓄電池			

代替品

--	--



品番 EA758-18

コメント SOSアラーム付、防滴性能:IPX3

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.