

品番：EA758C-11

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/01 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



カタログ訂正

22/12/09 バックサイズと記載がありますが付属していません。(No.53, 54 1205)

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DEL
HiKOKI:型番	UB18DEL	光源	白色LED(2.1W)
バッテリー	14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池 3.0Ah・4.0Ah(別売)	照度	2,450lx(14.4V/18V)・(1m前方)
照射パターン	点灯	電池寿命	約24時間(18V)、約16.5時間(14.4V)
サイズ	85×274(H)mm(蓄電池除く)	重量	350g(蓄電池除く)
ストラップ付			
バッテリー、充電器(EA813H-10A)別売			
連続点灯時間約24時間 ランプのLED化により、長時間点灯を実現しました。 ※蓄電池(18V・4.0Ah)使用で満充電時の場合。連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。			
対象物が見やすい白色LED採用 均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。			
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示ランプ付 電池残量表示ランプ(緑色)消灯で蓄電池の充電・交換時をお知らせ。作業時における突然の消灯を防ぎます。			

0～110°まで5段階に照射角度の固定が可能

使用用途によってヘッド部の角度が0～110°まで5段階に固定できます。

長時間の作業に便利なストラップ付

肩掛け、吊り下げ等の使用で長時間の作業をサポートするストラップ付です。

代替品



品番 EA758C-11A

コメント 変更点:外見がスリムになりました

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.