品番: EA758C-110

品名:[充電式] ライト/LED(無段階調光/マグネット付)



販売価格	4,500円 (税抜)/ 4,950円(税込)				
カタログ価 格	4,500円(税抜)/4,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 299 (2025/11/08 22:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2106ページ				























メインライト+トップライトを搭載。メインはCOB LEDにより広範囲を均一に照射。トップは狭い隙間を照らすのに便利です

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	明るさ(ルーメン)	メイン:6~650 トップ:3~280
連続点灯(時間)	メイン:320~4 トップ:345~5.5	光源	メイン: COB LED、トップ: LED
電源	リチウムイオン電池(本体内蔵)	充電時間	5時間
サイズ	32×60×185mm	重量	157g
防水性能	IP54	点灯モード	トップライト点灯→メインライト点灯→ 消灯
材質	樹脂	付属品	USBケーブル (Type-C)

背面(クリップ部)と底面にマグネット付

調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。

メインは広範囲を均一に照射します。

トップは狭い隙間を照らすのに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.