

品番 : EA758C-12

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0837ページ2052ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DJL
HiKOKI:型番	UB18DJL	バッテリー	14.4Vまたは18V
照度	トーチライト:6,000lx、 ワークライト:110lx(強)、 55lx(中)、 27lx(弱)	連続点灯時間	約37時間(14.4V)
サイズ	78×205×108(H)mm(本体のみ)	重量	0.3kg(本体のみ)
2way。シーンに合わせて選べる照射モード (トーチライト:最大照度6,000lx ワークライト:角度を自由に調整。 明るさ3段階)			
吊り下げ使用が可能なフック付			
バッテリー、充電器別売			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.