

品番 : EA758C-12

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0837ページ 2052ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DJL
HiKOKI:型番	UB18DJL	バッテリー	14.4Vまたは18V
照度	トーチライト:6,000lx、 ワークライト:110lx(強)、 55lx(中)、 27lx(弱)	連続点灯時間	約37時間(14.4V)
サイズ	78×205×108(H)mm(本体のみ)	重量	0.3kg(本体のみ)

2way。シーンに合わせて選べる照射モード

(トーチライト:最大照度6,000lx

ワークライト:角度を自由に調整。

明るさ3段階)

吊り下げ使用が可能なフック付

バッテリー、充電器別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.