

品番：EA758C-13

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0837ページ2052ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DGL(S)
HiKOKI:型番	UB18DGL(S)	照明装置	LED球36灯
電源	14.4Vまたは18V、AC100V	照度	250lx(強)、140lx(弱)
連続点灯時間	約11.5時間(弱)	サイズ	256×198×252(H)mm
重量	0.74kg(本体のみ)	付属品	ACアダプタ
コード長	1.8m		

上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。

ボトムハンドルを利用して単管(φ48.6mm)に吊り下げ可能  
※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。

バッテリー、充電器別売

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.