品番: EA758C-159

品名:[充電式] LEDライト(750ル-メン/マグネット付)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)				
カタログ価 格	18,400円(税抜)/20,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: 50 (2025/11/22 18:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2105ページ				















ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

仕様

電源	リチウムイオン充電池(本体内蔵)	充電時間	5時間
照明装置	10W·LED球1灯	付属品	USBケーブル
サイズ	φ95×110mm	重量	360g
使用電池	リチウムイオン電池	明るさ	強:750ルーメン 弱:300ルーメン
連続点灯	強:2時間30分 弱:6時間		

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能

ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

丈夫なアルミ製ヘッド

充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.