

品番 : EA758C-159A

品名 : [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグ ネット付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,500円(税抜) / 23,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,500円(税抜) / 23,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/06/09 16:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------------------|--------|---------------------|
| 電源 | リチウムイオン充電電池(本体内蔵) | 照明装置 | 10W・LED球1灯 |
| 明るさ | 強: 750ルーメン 弱: 300ルーメン | 連続点灯時間 | 強: 2時間30分 弱: 6時間 |
| 充電時間 | 約5時間 | サイズ | φ95×110mm |
| 重量 | 360g | 付属品 | USBケーブル |
| マグネット付きベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 | | | |
| ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 | | | |
| 丈夫なアルミ製ヘッド | | | |
| 充電器は別売のEA940CD-201Dをご使用ください。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.