

品番 : EA758C-196

品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/05/12 08:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2106ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61501
商品名	FLIPMATE	使用電池	リチウムイオンバッテリー
明るさ	白色…強:500ルーメン、弱:250ルーメン ナチュラル…強:400ルーメン、弱:200ルーメン	演色指数	90Ra
連続点灯時間	白色…強:4時間、弱:5.75時間 ナチュラル…強:4時間、弱:6時間	充電時間	4.5時間
全長	201mm(折りたたみ時:116mm)	重量	247g
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	2m
カラー	レッド	付属品	充電用USBコード
ヘッド角度調整可能(270°)			
薄型で手のひらに収まるコンパクト設計で検査・識別・修理とメンテナンスに最適			
点灯中にスイッチ長押しで光色切替			
収納式フック、マグネット付			

充電中はスイッチ部が赤色に、充電完了後は緑色に点灯します。

メモリ機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.