

品番：EA758C-211

品名：[充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/30 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



点灯中にスイッチ長押しで白色⇄ナチュラルと光色が切り替わります

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61510
商品名	SYCLONE	使用電池	リチウムポリマー電池
明るさ	集光(白色)…強:400ルーメン、中:200ルーメン、弱:100ルーメン 散光(ナチュラル色)…強:300ルーメン、中:150ルーメン、弱:75ルーメン	演色指数	90Ra
連続点灯時間	集光(白色)…強:2時間、中:4.5時間、弱:9.5時間 散光(ナチュラル色)…強:2時間、中:4時間、弱:8時間	充電時間	4.5時間
照射距離	集光(白色)…強:141m、中:95m、弱:72m 散光(ナチュラル色)…強:48m、中:35m、弱:24m	バッテリー容量	2000mAh
光源	LED球	サイズ	71×36×75mm
重量	150g	防水性能	IPX4

耐衝撃性能	2m	付属品	充電用USBコード
狭いスペースにも収まるコンパクトデザインでメンテナンスに最適			
360°回転ヘッド			
ブラケットベースにマグネット付き			
便利なフック付き			
点灯中にスイッチ長押しで白色(集光)⇔ナチュラル(散光)が切り替わります。			
バッテリーの残量を点灯時のスイッチの色でお知らせします。			
メモリ機能付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.