

品番：EA758C-251

品名：[充電式] LEDライト(多方向型/白色/ナチュラル)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 294 (2026/07/01 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池(USB充電)	電源	リチウムイオン充電電池(本体内蔵)3.7V・4000mAh
光源	LED	明るさ	強:2000ルーメン 中:1200ルーメン 弱:700ルーメン
連続点灯(時間)	強:1.5 中:3.5 弱:8.5	充電時間	5時間
全長	358mm	折りたたみ時全長	210mm
防水性能	IP54	耐衝撃性能	IK07
色温度	暖色(ナチュラル):4000K 寒色(白色):6500K	充電方法	Type Cケーブル
重量	650g	付属品	Type-C充電ケーブル×1本

360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。

スイッチで明るさを調節し、暖色と寒色の光を切り替えることができます。

点灯中、ランプ表示によってバッテリーの残量確認ができます。

270°角度調整、180°回転できます。

底面には強力マグネット(3ヶ所)、360°回転可能な収納式ナイロンフック付き

代替品



品番 EA758C-190

コメント LEDライト1つのみです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.