

品番：EA758C-32

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 55,900円(税抜) / 61,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 55,900円(税抜) / 61,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0837ページ2052ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DJL ※エスコオリジナルセット品 |
| セット内容 | 作業灯、バッテリー、充電器、バッグ | サイズ | 78×205×108(H)mm |
| 重量 | 300g(本体のみ) | バッテリー | 14.4Vまたは18V |
| 充電器 | AC100V | 照度 | トーチライト: 6,000lx、 ワークライト: 110lx(強)、55lx(中)、 27lx(弱) |
| 連続点灯時間 | トーチライト: 約43時間 ワークライト: 約16(強)、約30(中)、約 51(弱) | バッグサイズ | 500×160×160(H)mm |

2wayでシーンに合わせて選べる照射モード
(トーチライト: 最大照度6,000lx、ワークライト: 角度を自由に調整。明るさ3段階)

吊り下げ使用が可能なフック付

バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。

蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなる場合があります

充電ランプ・電池容量ランプ付

ブザー音あり

USB機器充電可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.