

品番：EA758C-33

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット



販売価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0855ページ2104ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DGL(S) ※エスコオリジナルセット品
セット内容	作業灯、バッテリー、充電器、バッグ	電源	14.4Vまたは18V、AC100V
照度	強: 250lx 弱: 140lx	連続点灯時間	強: 6時間 弱: 14時間
サイズ	256×198×252(H)mm	重量	0.74kg(本体のみ)
付属品	ACアダプタ	コード長	1.8m
バッグサイズ	360×265×330(H)mm		

上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。

ボトムハンドルを利用して単管(φ48.6mm)に吊り下げ可能
※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。

バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。

薄型軽量

蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなる場合があります

充電ランプ・電池容量ランプ付

ブザー音あり

USB機器充電可能

未使用時はコンパクトに折り畳めます。

取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.