品番: EA758C-401

品名:[充電式]作業灯·本体/LED



販売価格	15,000円 (税抜)/16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 02:03現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0855ページ2104ページ				



















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DB
仕様	本体のみ	明るさ	350~2000lm
連続点灯(時間)	強:5.5時間 弱:32時間	電球	白色LED(1個)
電源	リチウムイオン電池、マルチボルトタイ プ蓄電池(EA813HF-17B)、18V	サイズ	142×163×209(H)mm
重量	1.2kg	防水性能	IP54(バッテリーカバーが閉じている 時)

バッテリー(EA813HF-17B)·充電器(EA813H-18A)別売

角度調整が可能

電池残量が一目でわかる

軽量コンパクトで狭所作業でも活躍

フックでの吊り下げが可能

※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。

代替品

品番 EA758C-402



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.