品番: EA758C-403

品名:[充電式]作業灯·本体/LED



販売価格	37,800円 (税抜)/ 41,580円(税込)				
カタログ価格	37,800円(税抜)/41,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 08:35現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0855ページ2104ページ				



















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DD
仕様	本体のみ	明るさ	1000~10000lm
連続点灯(時間)	強:1.1時間 弱:9時間	電球	白色LED(216個)
電源	リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V 家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)	サイズ	314×148×323(H)mm
重量	4.1kg	コード長	2.9m
防水性能	IP65(バッテリーカバーが閉じている、 USBポートのゴムカバーが閉じている、 ACソケットのゴムカバーが閉じている 時)	USB出力	DC5V/1A
付属品	ACコード・アダプタ(三脚用)		

バッテリー(EA813HF-17B)·充電器(EA813H-18A)別売

USB機器への出力が可能

電池残量が一目でわかる

屋外の夜間作業などで活躍

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.