

品番：EA758C-730

品名：[充電式] LEDライト



販売価格	37,900円(税抜) / 41,690円(税込)		
カタログ価格	37,900円(税抜) / 41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3720LA2S-B
名称	セット(作業灯+7.2Vバッテリー(2個)+充電器)	明るさ	約450lm(明るさ:強)
電源	7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)	充電時間	フル充電:55分 実用充電:35分
サイズ	125(L)×49(D)×257(H)mm(2面ライトを垂直にした時)	重量	360g
付属品	マグネットベース 電池パック(EA813PB-7.2B) 急速充電器(EA813P-2)	連続点灯時間	強:約2時間 中:約4時間 弱:16時間
照射角度	開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション) 回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)		

2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)

電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付

明るさ3段階切替

上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。

吊り下げフック、マグネットベース付

代替品



品番 EA758C-730A
コメント 変更点:バッテリー容量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.