

品番：EA758C-76

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット

販売価格	45,500円(税抜)／ 50,050円(税込)			
カタログ価格	45,500円(税抜)／50,050円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/18 10:08現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0854ページ2138ページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLI18V-1200C※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット(作業灯+バッテリー+充電器+バッグ)	バッテリー	14.4Vまたは18V
照度	強・弱	明るさ(ルーメン)	強:1200、弱:800
連続点灯時間	強:約80分、弱:約130分 ※1.0Ah 当たり	照明装置	LED球12灯
サイズ	215×135×205(H)mm	重量	1.5kg(本体のみ)
付属品	防水カバー	バッグサイズ	320×190×265(H)mm
使用温度範囲	0～45℃	保管温度範囲	－20～50℃
防塵・防水性能	IP64		
バッテリー&充電器セット			
コードレス投光器			
リチウムイオン18V、14.4V両対応			
スマホと繋がるコネク機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。			
三脚に取付可能(1/4”取付穴径)			

IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。

代替品



品番 EA758C-71

コメント 本体のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.