

品番：EA758C-78

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット

	販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)		
	カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/18 12:00現在)		
	商品入数	1	販売単位	St
	カタログページ	0854ページ2138ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLI18V-2200C※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット(作業灯+バッテリー+充電器+バッグ)	バッテリー	14.4Vまたは18V
照度	強・弱	明るさ(ルーメン)	強:2200、弱:950
連続点灯時間	弱:約95分、強:約40分	電球	LED球
サイズ	187×69×292(H)mm	重量	1.6kg(本体のみ)
付属品	防水カバー	使用温度範囲	0～45℃
保管温度範囲	－20～50℃	防塵・防水性能	IP64
バッグサイズ	320×190×265(H)mm		
バッテリー&充電器セット			
コードレス投光器			
リチウムイオン18V、14.4V両対応			
スマホと繋がるコネク機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。			
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮			
三脚に取付可能(5/8”取付穴径)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.