

品番：EA758CV-101

品名：[充電式] ランタン/LED(2WAY)



販売価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/05 09:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2048ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池	ルーメン	(ランタン) 強:約100lm、弱:約20lm (トーチ) 強:80lm、弱:約16lm
明るさ	強、弱、点滅	連続点灯時間	強(高輝度):約8時間 弱(低輝度):約34時間 点滅:約15時間 ※連続点灯時間は目安です
光源	高輝度1ワット白色LED	サイズ	トーチ:49×49×132mm ランタン:49×49×146mm
重量	151g(本体のみ)	充電時間	約2.5時間
電池容量	3.2V/2000mAh	出力	DC5V 1A
カラー	ブラック	付属品	充電ケーブル(約1m) ※USB-ACアダプタは付属していませんので、別途ご用意ください。(出力5V1A以上のものを推奨)

本体上部をスライドすることでランタン、トーチとして使用することができるツーウェイランタンです。
「エリア照射」上部を伸ばしてランタンに
「スポット照射」上部を縮めてトーチとして
吊り下げてハンドフリー使用可能

充電式で他のUSB機器へ給電も可能
強(高輝度)、弱(低輝度)、点滅の3つの点灯パターン、使用シーンに合わせて切り替え可能
吊り下げ金具付
電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。 点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 ※20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.