

品番 : EA758CV-32A

品名 : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)



販売価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0837ページ 2052ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DF
バッテリー	14.4V/18V マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池(別売)	光源	白色LED(0.2W×24灯) 暖色LED(0.2W×3灯)
明るさ	白色 弱:320lm 強:750lm 暖色 弱:40lm 強:90lm	連続点灯	白色 (3.0Ah時) 弱:約17時間 強:約7時間 (5.0Ah時) 弱:約29時間 強:約12時間 (8.0Ah時) 弱:約46時間 強:約19時間  暖色 (3.0Ah時) 弱:約43時間 強:約28時間 (5.0Ah時) 弱:約72時間 強:約47時間 (8.0Ah時) 弱:約115時間 強:約76時間
サイズ(W×D×H)mm	98×79×301(本体のみ)	重量	400g(本体のみ)
仕様	ランタン本体のみ	充電器	AC100V

360°照射で死角なし

従来製品(UB18DDL)よりも明るい

軽くて持ちやすい。エラストマ付で握りやすい。

白色と暖色で用途が広がる

【白色】手持ちで使って仕事や停電時の移動に便利

【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍※

※高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っぱったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。

つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。

LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.