

品番：EA758CV-46B

品名：[単1x3本] ランタン/LED



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 255 (2025/12/17 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2097ページ2508ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	44931
商品名	SIEGE	電源	単1電池×3本(別売)
明るさ(白色LED)	540ルーメン(強)、 275ルーメン(中)、 55ルーメン(弱)	明るさ(赤色LED)	10ルーメン (ナイトビジョン・SOSモード)
連続点灯時間(白色LED)	強: 30時間 中: 70時間 弱: 295時間	連続点灯時間(赤色LED)	ナイトビジョン: 235時間 SOSモード: 430時間
光源	白色LED4個、赤色LED球1個	材質	本体: ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング) カバー: ポリカーボネイト樹脂
サイズ	φ96.5×184mm	重量	878g(電池含む)
防水規格	IPX7(水深1m)	耐衝撃性	2m
コンパクトでも頑丈な乾電池式ランタン			
バッテリー残量表示機能付			
ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能			

(カラビナ付)
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製。さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
本体を水に落としても沈まず浮き上がります。
ポリカーボネイト製のカバーが眩しさを軽減し、柔らかく均一な光で狭いエリアでも快適に使用できます
安定性のあるゴム成形ベースのため、滑りやすい表面や凸凹した表面でも安定して設置することができます。
RoHS指令対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.