

品番：EA758CV-50

品名：[充電式] ランタン/LED



販売価格	29,400円(税抜)／ 32,340円(税込)			
カタログ価格	29,400円(税抜)／32,340円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/17 14:56現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	44948
商品名	SUPER SIEGE	電源	リチウムイオン充電電池(本体内置)
光源	白色LED球1個、 赤色LED球4個	材質	本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング) カバー:ポリカーボネイト樹脂
サイズ	φ90×195mm	重量	867g
防水性能	IPX7(水深1m)	耐衝撃性	2m
明るさ	(白色LED) 1100ルーメン(強)、 550ルーメン(中)、 125ルーメン(弱) (赤色LED) 2.7ルーメン(強)、 1ルーメン(弱)、 2.7ルーメン(点滅)	電池寿命	(白色LED) 5.75時間(強)、 11.5時間(中)、 36.25時間(弱) (赤色LED) 140時間(強)、 348時間(弱)、 320時間(点滅)

- カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
- グレアガード付属で本体に取り付けるとその箇所の光線を遮ります。
- 本体を水に落としても沈まず浮き上がります。
- 底のカバーを外すと小物を入れるスペースがあります。

偶発的な作動を防ぐ凹型電源ボタン			
バッテリー残量表示機能付			
★8800mAhの大容量バッテリーで、スマートフォンやタブレットを充電できます。			
付属品	ACアダプター		

代替品

	品番	EA758CV-46B
	コメント	単1×3本 540ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.